

FIXIERKÖPFE FH4



Der Fixierkopf **FH4** ist so konzipiert, dass er die Ränder der Folie in den Gießanlagen fixiert und so verhindert, dass die Folie beim Abkühlen in der Breite schrumpft.

Die Edelstahlstrahler sind über Widerstände an die Hochspannung angeschlossen, die eine Funkenbildung verhindern und gleichzeitig die Sicherheit für den Bediener erhöhen.

Der **FH4**-Fixierkopf wird an EASY CHARGE oder ECG-30 Aufladegeräten angeschlossen.

| FH4 | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Körpermaterial | PET |
| Generator | EASY CHARGE oder ECG-30 |
| Strahler | aus rostfreiem Stahl, nicht ersetzbar |
| Betriebstemperatur | 0° C - 150° C |

